




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS07,5F03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...55 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, non-stick belægning
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning




E10471



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS07,5F03

Tilslutning



BN =
BK =
BU =

Ledningsfarver :
brun
sort
blå