




Y-fordeler

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...60 AC/DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot	[A]	4
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Antal porte på splitterboks		2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Y-fordeler

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,77 m, PUR / PVC, sort, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

