


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0003F03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Udgange

Elektrisk design PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 27 x 15 x 39

Materiale TPU transparent

Indstøbt-emne materiale TPU, transparent

Materiale - omløber Messing, non-stick belægning

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

E10487



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0003F03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 3 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: Messing, non-stick belægning



Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BK = sort
BU = blå