


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0010F03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	27 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Materiale	TPU transparent
-----------	-----------------

Indstøbt-emne materiale	TPU, transparent
-------------------------	------------------

Materiale - omløber	Messing, non-stick belægning
---------------------	------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10491



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0010F03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: Messing, non-stick belægning



Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BK = sort
BU = blå