


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040ZDS0005A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 47
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



E10499



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040ZDS0005A03

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BK =		sort
BU =		blå