


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0002E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	TPU transparent
Indstøbt-emne materiale	TPU, transparent
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10509



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0002E03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BK =	brun
BU =	sort
	blå