

E10511




Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0002F03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10912

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Udgange

Elektrisk design PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 27 x 15 x 39

Materiale TPU transparent

Indstøbt-emne materiale TPU, transparent

Materiale - omløber Messing, non-stick belægning

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

E10511



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0002F03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: Messing, non-stick belægning



Tilslutning



BN = Ledningsfarver :
BK = brun
BU = sort
 blå