


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS07,5E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




E10532



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS07,5E03

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BK =		sort
BU =		blå