


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030MSS0002E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67; (hvis påskruet)

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	17 x 10 x 26
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




E10536



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF030MSS0002E03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå