


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030PLS0005A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11487

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...55 DC
Kapslingsklasse		III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030PLS0005A03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BK =	brun
BU =	sort
	blå