




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0010E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 35
Materiale		PA 6.6
Indstøbt-emne materiale		PA 6.6
Materiale - omløber		POM
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m, PVC, gul, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: POM




E10558



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0010E03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå