


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0015E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 35
-------------	------	--------------

Materiale	PA 6.6
-----------	--------

Indstøbt-emne materiale	PA 6.6
-------------------------	--------

Materiale - omløber	POM
---------------------	-----

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PVC, gul, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: POM




E10559



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0015E03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå