

E10561




Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0010E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10635

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Udgange

Elektrisk design PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20...70

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Dimensioner [mm] 29 x 15 x 44

Materiale PA 6.6

Indstøbt-emne materiale PA 6.6

Materiale - omløber Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

E10561



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042MSS0010E03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BK =	brun
BU =	sort
	blå