




Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E10633

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	PA 6.6
Indstøbt-emne materiale	PA 6.6
Materiale - omløber	aluminium, sort elokseret

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: aluminium, sort elokseret



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PVC, orange; parsnoet; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: aluminium, sort elokseret

