


Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	PA 6.6
-----------	--------

Indstøbt-emne materiale	PA 6.6
-------------------------	--------

Materiale - omløber	aluminium, sort elokseret
---------------------	---------------------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Forbindelseskabel

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: aluminium, sort elokseret



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, orange; parsnoet; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: aluminium, sort elokseret

