


Indbygningsstik

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 O-ring

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Monterings gevind	PG 13.5
-------------------	---------

Materiale	Messing forniklet
-----------	-------------------

Indstøbt-emne materiale	Messing, forniklet
-------------------------	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet



E10571



Indbygningsskik

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK