


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSS0005A05

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC071

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------	-----	-------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
-------------	------	--------------

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		TPU
-------------------------	--	-----

Materiale - omløber		Messing, forniklet
---------------------	--	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10588



Forbindelseskabel med hunstik


ADOGH050MSS0005A05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid