
E10591

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS07,5E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4305 / 303)
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 7,5 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)




E10591

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS07,5E03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå