


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS0050E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	TPU transparent
-----------	-----------------

Indstøbt-emne materiale	TPU, transparent
-------------------------	------------------

Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)
---------------------	------------------------------

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 50 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,5 Nm



E10594



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS0050E03

Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
 blå