


Forbindelseskabel

VDOG030MSS00,8A03STGF030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 68

Mekaniske data

Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



E10605




Forbindelseskabel

VDOGF030MSS00,8A03STGF030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet

