


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS0020E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Udgange

Elektrisk design PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Materiale PUR

Indstøbt-emne materiale PUR

Materiale - omløber rustfri stål (1.4305 / 303)

Bemærkning


Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)




E10611



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS0020E03

Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
 blå