

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032ZDS0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		III

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	17 x 10 x 26
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10612



Forbindelseskabel med hunstik


ADOAF032ZDS0002A03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PUR / PVC, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BK =	brun
BU =	sort
	blå