


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042ZDS0002A04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC007

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	36 x 15 x 26
-------------	------	--------------

Materiale	PUR
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	PUR
-------------------------	-----

Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet
---------------------	--------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10613



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042ZDS0002A04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 2 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid