

# E10615



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032ZDS0005A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



### Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Kapslingsklasse	III

### Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

### Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 67

### Mekaniske data

Dimensioner [mm]	17 x 10 x 26
Materiale	PUR
Materiale - omløber	zinkstøbegods

### Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

### Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR / PVC, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: 1 x M8, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods

# E10615




## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032ZDS0005A03



### Tilslutning



Ledningsfarver :

BN = brun  
BK = sort  
BU = blå

Artiklen er udgået - arkiv informationer