


Konfektionerbar hunstik

SDOAF030ZDSFKPK

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67

Mekaniske data


Dimensioner [mm]	25 x 13 x 42
Materiale	PA
Indstøbt-emne materiale	PA
Materiale - omløber	ZnAl / Ni

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: ZnAl / Ni



E10619

Konfektionerbar hunstik

SDOAF030ZDSFKPK



Tilslutning

