


Konfektionerbar hunstik

SDOGF030ZDSFKPK

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11552

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data


Dimensioner	[mm]	13 x 13 x 44
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		ZnAl / Ni

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: ZnAl / Ni



E10620

Konfektionerbar hunstik

SDOGF030ZDSFKPK



Tilslutning

