

Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available

Applikation

Special funktion	Halogenfri
------------------	------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklasse	IP 65

Mekaniske data

Dimensioner [mm]	8 x 8 x 31
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR / PVC, Halogenfri, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU



E10623



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGG030--S0010A03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå