


## Forbindelseskabel

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Driftspænding | [V] | 10...30 DC |
|---------------|-----|------------|

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20...70 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

## Mekaniske data

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiale               | PA 6.6                   |
| Indstøbt-emne materiale | PA 6.6                   |
| Materiale - omløber     | zinkstøbegods, forniklet |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



# E10632



## Forbindelseskabel

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: zinkstøbegods, forniklet

