


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042ALS0010F03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	29 x 15 x 44
Materiale		PA 6.6
Indstøbt-emne materiale		PA 6.6
Materiale - omløber		aluminium

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10635



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042ALS0010F03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: aluminium



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BK =	brun
BU =	sort
	blå