


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0010A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 47
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4305 / 303)

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



E10645



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0010A03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå