


Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
-------------------	------------

Kapslingsklasse	III
-----------------	-----

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	PUR
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	PUR
-------------------------	-----

Materiale - omløber	Messing, forniklet
---------------------	--------------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet





Forbindelseskabel

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Buchse



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet