




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0005E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVT001
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklasse		IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 46
Materiale		PVC
Indstøbt-emne materiale		PVC
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E10662



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0005E04

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid