


Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 grå

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

