


Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 sort

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 24 AC/DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Mekaniske data

Materiale	TPU
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	TPU
-------------------------	-----

Materiale - omløber	Messing, forniklet
---------------------	--------------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet






Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

