


Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 sort

Applikation

Udførelse

med forstærker

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

12...40 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklasse

IP 65

Mekaniske data

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet






Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

