




Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH042MSS0010B04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[M]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	NPN
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet




E10681



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH042MSS0010B04

Tilslutning



BK =
BN =
BU =

Ledningsfarver :
sort
brun
blå