




Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Udførelse	med forstærker
Elektriske Data	
Driftspænding	[V] 12...40 DC
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur	[°C] -25...90
Kapslingsklasse	IP 65
Mekaniske data	
Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik	

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet






Forbindelseskabel med ventilstik

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

