


## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030ZDS0010A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Driftspænding | [V] | < 60 AC/DC |
|---------------|-----|------------|

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 68    |

## Mekaniske data

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Dimensioner             | [mm] | 10 x 10 x 33  |
| Materiale               |      | PUR           |
| Indstøbt-emne materiale |      | PUR           |
| Materiale - omløber     |      | zinkstøbegods |

## Bemærkning

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Emballage-enheder |  | 1 stk. |
|-------------------|--|--------|

## Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

## Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods



# E10712



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030ZDS0010A03

### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |