E10715


Konfektionerbare stik

SSTAH050MSSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11507

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	40 x 20 x 36
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E10715

Konfektionerbare stik


SSTAH050MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler:

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

