


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH042MSS0005E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		PVC transparent
Indstøbt-emne materiale		PVC, transparent
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC, transparent; Låsning: Messing, forniklet




E10717



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH042MSS0005E04

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BK =	sort
BU =	blå
WH =	hvid