

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS0020A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 68
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	36 x 15 x 26
-------------	------	--------------

Materiale	PUR
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	PUR
-------------------------	-----

Materiale - omløber	rustfri stål (1.4305 / 303)
---------------------	-----------------------------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10723



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS0020A03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PUR / PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
 blå