


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040VAS0002A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC004

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Materiale	PUR
Indstøbt-emne materiale	PUR
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4305 / 303)

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



E10727



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040VAS0002A03

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå