


Konfektionerbar hunstik

SDOAH040PLSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11509 eller E11658

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 125 AC / < 150 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	35 x 20 x 30
-------------	------	--------------

Materiale		PBT
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		PBT
-------------------------	--	-----

Materiale - omløber		PA
---------------------	--	----

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Konfektionerbar hunstik


SDOAH040PLSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PA



Tilslutning

