


## Forbindelseskabel

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|               |     |             |
|---------------|-----|-------------|
| Driftspænding | [V] | < 250 AC/DC |
|---------------|-----|-------------|

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 68    |

## Mekaniske data

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiale               | PUR       |
| Indstøbt-emne materiale | PUR       |
| Materiale - omløber     | ZnAl / Ni |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: ZnAl / Ni





## Forbindelseskabel

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 3 m, PUR / PVC, sort; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: ZnAl / Ni

