


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030MSS0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10786



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030MSS0005E03

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
 blå