




Konfektionerbare stik

SSTAA030MSSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC
---------------	-----	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	25
Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 58
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Kabelforskrining: PG 7

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



E10788

Konfektionerbare stik

SSTAA030MSSFKPG



Tilslutning

