


Konfektionerbar hunstik

SDOGA030MSSFKPG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC
---------------	-----	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Vægt	[g]	25
------	-----	----

Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 52,5
-------------	------	----------------

Materiale		PA
-----------	--	----

Indstøbt-emne materiale		PA
-------------------------	--	----

Materiale - omløber		Messing, forniklet
---------------------	--	--------------------

Bemærkning


Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



E10789

Konfektionerbar hunstik

SDOGA030MSSFKPG



Tilslutning

