


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11508

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	< 125 AC / < 150 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materiale		PA
Indstøbt-emne materiale		PA
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10791



Konfektionerbar hunstik

SDOGH040MSSFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

