


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0010A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC006

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	27 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		TPU
-------------------------	--	-----

Materiale - omløber		Messing, forniklet
---------------------	--	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10792



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH040MSS0010A03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR / PVC, sort; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BK =	brun
BU =	sort
	blå