


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0020E04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...70

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 42

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

E10801



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0020E04

Elektrisk tilslutning


Kabel: 20 m, PVC, orange; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
BN =	sort
BU =	brun
GY =	blå
	grå